

FIPSPLIT® PA12

Sistem de furtunuri de protecție a cablurilor extrem de flexibil, ondulat, în variantă de execuție separabilă

Sistem de furtunuri de protecție a cablurilor flexibil, ondulat, în variantă de execuție separabilă

Informații

Hazard Level: HL 3



Șină



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Timpul de asamblare



Greutate mică



Rezistent la ulei



Lanț port cablu



Rezistent la UV

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPSPLIT® PA12



Impermeabil



Beneficii

Designul flexibil al tubului permite o rază mică de îndoire, fiind astfel ideal pentru instalare cu economie de spațiu, acolo unde spațiul este limitat, în interioare uscate și umede, precum și pentru aplicații de exterior

Robust, împotriva impactului mecanic

Flexibilitate ridicată și rezistență ridicată la solicitări de oboseală

Stabilitate dimensională

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată

Tehnologie feroviară

Echipament pentru transport public

Pentru utilizare la interior și la exterior

Pentru protejarea cablurilor de troleu, cabluri jumper, cuplaje

Caracteristicile produsului

Densitate redusă a fumului

Auto-stingere, fără picurare

Fără halogen

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice

Rezistență excelentă la condiții meteo și raze UV

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

PA 12

Fără silicon

Fără halogeni

Comportament la foc conform cu UL 94V-0

Gama de temperatură:

-45°C la +105°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPSPLIT® PA12

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Culoare	UA colac (m)
Versiune divizibilă					
61803973	7	6.3 x 10.0	20	negru	50
61803974	10	8.8 x 13.5	25	negru	50
61803975	11	11.0 x 16.1	25	negru	50
61803976	14	13.2 x 18.7	30	negru	50
61803977	16	16.0 x 21.5	35	negru	50
61803978	20	20.2 x 25.7	45	negru	50
61803979	23	23.9 x 31.3	55	negru	50
61803980	29	27.3 x 35.5	105	negru	25
61803981	37	32.5 x 43.2	130	negru	25
61803982	45	43.1 x 54.2	135	negru	25
61803984	100	87.5 x 102.5	195	negru	10