

## FIPSPLIT® PA6

Sistem de furtunuri de protecție a cablurilor flexibil, ondulat, în variantă de execuție separabilă

Sistem de furtunuri de protecție a cablurilor flexibil, ondulat, în variantă de execuție separabilă

### Informații

Hazard Level: HL 3



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Timpul de asamblare



Greutate mică



Rezistent la ulei



Rezistent la UV



Impermeabil



Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPSPLIT® PA6

### Beneficii

Designul flexibil al tubului permite o rază mică de îndoire, fiind astfel ideal pentru instalare cu economie de spațiu, acolo unde spațiul este limitat, în interioare uscate și umede, precum și pentru aplicații de exterior

Robust, împotriva impactului mecanic

Flexibil

Stabilitate dimensională

### Domeniul de utilizare

Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată

Tehnologie feroviară

Echipament pentru transport public

### Caracteristicile produsului

Densitate redusă a fumului

Auto-stingere, fără picurare

Fără halogen

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice

Rezistență bună la apă și UV

### Date Tehnice

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC001175<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC001175<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic         |
| Certificări:         | IEC EN 61386-23<br>EN 45545-2 HL3                                                             |
| Culoare:             | Gri (RAL 7011)<br>Negru (RAL 9005), rezistent la UV                                           |
| Material:            | PA 6<br>Fără silicon<br>Fără halogen<br>Comportamentul la foc conform UL 94V-0                |
| Gama de temperatură: | Între -45°C și +120°C                                                                         |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

## FIPSPLIT® PA6

| Articol nr.         | Dimensiune nominală | Diametrul intern x extern | Raza de curbură (mm) | Culoare | UA colac (m) |
|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------|--------------|
| Versiune divizibilă |                     |                           |                      |         |              |
| 61803942            | 7                   | 6.3 x 10.0                | 25                   | negru   | 50           |
| 61803943            | 10                  | 8.8 x 13.5                | 30                   | negru   | 50           |
| 61803944            | 11                  | 11.0 x 16.1               | 30                   | negru   | 50           |
| 61803945            | 14                  | 13.2 x 18.7               | 35                   | negru   | 50           |
| 61803946            | 16                  | 16.0 x 21.5               | 40                   | negru   | 50           |
| 61803947            | 20                  | 20.2 x 25.7               | 50                   | negru   | 50           |
| 61803948            | 23                  | 23.9 x 31.3               | 60                   | negru   | 50           |
| 61803949            | 29                  | 27.3 x 35.5               | 110                  | negru   | 25           |
| 61803950            | 37                  | 32.5 x 43.2               | 135                  | negru   | 25           |
| 61803951            | 45                  | 43.1 x 54.2               | 140                  | negru   | 25           |