


SILVYN® SP

SILVYN® SP - Tub de protecție din PVC



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH



Rezistența mecanică



Impermeabil

Beneficii

Protejează împotriva efortului mecanic
Protejează împotriva prafului
Protejează împotriva umidității

Domeniul de utilizare

Protecția cablului
Izolație suplimentară
Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor

Caracteristicile produsului

Flexibil
Stabilitate dimensională

Descrierea produsului

Spirală interioară din PVC dur
izolație exterioară din PVC moale

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SP

Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001)
Material:	PVC moale cu spirală din PVC dur, SBR / NBR
Gama de temperatură:	-15 °C la +60 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SP

Articol nr.	Diametrul intern x extern	Raza de curbura (mm)	Potrivit pentru SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Potrivit pentru SILVYN® USK-M	Potrivit pentru SILVYN® SSV/SSVZ	Potrivit pentru SILVYN® USK	Potrivit pentru SILVYN® SCH	UA colac (m)
SILVYN® SP								
61714000	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61714010	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61714020	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61714100	16.0 x 20.0	70	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61714110	22.0 x 27.0	90	25 x 1,5	25 x 1,5	16	21	20 - 32 S	25
61714120	30.0 x 36.0	140	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61714070	38.0 x 44.0	190	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25
61714080	45.0 x 51.0	240	50 x 1,5	-	42	-	40 - 60 S	25
61714090	49.0 x 56.0	250	63 x 1,5	50 x 1,5	48	48	40 - 60 S	25