

SILVYN® ELT

SILVYN® ELT - Tub de protecție spiral din plastic cu spirale dure din PVC și design variat



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență la temperaturi mari

Asamblare ușoară a cablurilor sau conductorilor datorită interiorului neted

Flexibil

Rezistent la zdrobire

Un sistem complet izolat dacă este utilizat în combinație cu SILVYN® MPC/MPC-M

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Industria constructoare de mașini

Utilaje pentru construcții

Aplicații în medii cu temperaturi ridicate

Caracteristicile produsului

Rezistență la temperaturi mari

Perete interior neted

Flexibil

Stabilitate dimensională

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale

Descrierea produsului

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELT

Spirală de PVC integrată
PVC moale aditivat

Notă

Versiunea netedă nu are agrement UL

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Certificări:

IEC EN 61386-23

Culoare:

Albastru (RAL 5012)

Material:

izolație exterioară moale din PVC special cu spirală din PVC dur

Gama de temperatură:

-20°C la +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® ELT

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Potrivit pentru SILVYN® MPC	Potrivit pentru SILVYN® MPC 90°	UA (m)
SILVYN® ELT							
61751700	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751710	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751720	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751730	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61751740	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61751750	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751760	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751770	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751780	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®ELT - unitate mică de ambalare							
61737312	12	10.0 x 14.5	25	16/1	9	9	10
61737313	16	12.0 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	10
61737314	20	16.0 x 21.0	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	10
61737315	25	22.0 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	10
61737316	30	25.0 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	10
61737317	32	28.0 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	10
61737318	40	35.0 x 41.0	80	40 x 1,5	36	36	10
SILVYN®ELT neted							
61751701	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751711	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751721	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751731	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751751	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751761	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751771	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751781	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

SILVYN® ELT