

SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC 90° M - Piesă de blocare unghiulară cu filet metric pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Fără halogen



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Rezistent la ulei



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Toate aplicațiile

Asamblare rapidă și ușoară

Cotul la 90° permite o instalare ușoară

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (tuburi de protecție elicoidale cu suprafață lăsată)

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90° M

Caracteristicile produsului

Protecție împotriva prafului

Protecție la umezeală

Asigură rezistență și protecție mecanică

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric

Cot la 90° cu conector de tub integrat

Notă

Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Gri, RAL 7001

Material:

PA66
Fără halogen

Clasa de protecție:

IP 65 cu tuburi de protecție spiralate. IP 67 + IP 68 (2bari) cu tuburi de protecție lise

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MPC 90° M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® SI	Potrivit pentru SILVYN® SP/SP-PU	Potrivit pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Bucăți / UA
SILVYN® MPC 90° M negru						
55502480	16 x 1.5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502481	20 x 1.5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502482	20 x 1.5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502483	25 x 1.5	19	-	22 x 27	25	10
55502484	32 x 1.5	24,5	-	-	32	10
55502485	40 x 1.5	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° M gri						
55502458	16 x 1.5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502459	20 x 1.5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502366	20 x 1.5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502367	25 x 1.5	19	-	22 x 27	25	10
55502368	32 x 1.5	24,5	-	-	32	10
55502369	40 x 1.5	33	-	-	40	2

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16