

## SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU este un tub de protecție cu flexibilitate ridicată, cu izolație exterioară din PUR



SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M  
IP54




SILVYN® US/US-M + EE-K  
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M  
IP54



SILVYN® EE-K



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la ulei



Lanț port cablu



Rezistent la temperatură

### Beneficii

Stabilitate dimensională

Foarte flexibil la temperaturi scăzute

Sfărâmabil și extensibil

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și grăsimi

Protejează la lichide și gaze

### Domeniul de utilizare

Pentru utilizare la interior și la exterior

Inginerie mecanică

În sisteme de lanț portcablu (SILVYN® CHAIN)

Construcția de roboți

Aplicații flexibile

## SILVYN® FD-PU

### Caracteristicile produsului

Fără halogen și fără cadmiu  
Rezistență la abraziune și microbi  
Comportamentul mantalei exterioare la foc, conform UL 94V-2

### Descrierea produsului

Spirală de oțel izolată cu PVC  
Izolație exterioară din PUR

### Notă

PU = 50 m (la cerere)

### Date Tehnice

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC001177<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC001177<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic |
| Certificări:         | IEC EN 61386-23                                                                         |
| Culoare:             | Metalic, albastru                                                                       |
| Material:            | PUR cu spirală din oțel inox izolată cu PVC<br>Comportament la foc conform cu UL94 V-2  |
| Gama de temperatură: | -40°C ÷ +80°C                                                                           |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SILVYN® FD-PU**

| Articol nr.   | Dimensiune nominală | Diametrul intern x extern | Raza de curbură (mm) | Potrivit pentru SILVYN® USK-M/US-M | Potrivit pentru SILVYN® LKI-M/MSK-M | Potrivit pentru SILVYN® USK/US/LKI/EE-K | UA colac (m) |
|---------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| SILVYN® FD-PU |                     |                           |                      |                                    |                                     |                                         |              |
| 64453660      | 10                  | 7 x 10                    | 8                    | 10 x 1,0                           | 12 x 1,5                            | 7                                       | 10           |
| 64453670      | 14                  | 10 x 14                   | 10                   | 12 x 1,5                           | 16 x 1,5                            | 9                                       | 10           |
| 64453680      | 17                  | 12.7 x 17.0               | 13                   | 16 x 1,5                           | 20 x 1,5                            | 11                                      | 10           |
| 64453690      | 19                  | 14.7 x 19.0               | 15                   | -                                  | -                                   | 13,5                                    | 10           |
| 64453700      | 21                  | 16 x 21                   | 17                   | 20 x 1,5                           | 25 x 1,5                            | 16                                      | 10           |
| 64453710      | 27                  | 21.6 x 27.0               | 20                   | 25 x 1,5                           | 32 x 1,5                            | 21                                      | 10           |
| 64453720      | 36                  | 29 x 36                   | 25                   | 32 x 1,5                           | 40 x 1,5                            | 29                                      | 10           |
| 64453730      | 45                  | 38 x 45                   | 36                   | 40 x 1,5                           | 50 x 1,5                            | 36                                      | 10           |
| 64453750      | 56                  | 48 x 56                   | 40                   | 50 x 1,5                           | 63 x 1,5                            | 48                                      | 10           |

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16