

SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE - Piesă de blocare pentru tuburile de protecție spirale FD-PU , FPS, fabricată din alamă nichelată, cu preluarea efortului de tracțiune

Informații

Cablu de protecție SKINTOP® integrat



Gamă mare de strângere



Protecție maximă la vibrații



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Presetupa SKINTOP® integrată

Beneficii

Strângere optimă a cablului și a tubului

Sigilare maximă a cablului

Asamblare rapidă și ușoară

Gamă mare de strângere

Protecție anti-răsucire

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® FPS

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® FD-PU

Pentru utilizare la interior și la exterior

Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanșați suplimentar

Caracteristicile produsului

Combinație între SILVYN® și SKINTOP®

Descrierea produsului

SKINTOP® MS-M presetupă

SKINTOP® MS-SC-M conexiune EMC

SILVYN® conector de tub cu manșon interior și piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Elemente de bază:

Corp: alamă nichelată

Elementul de etanșare: CR/NBR

Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplastic)

Clasa de protecție:

Cablu: IP 68

Tub de protecție:

IP 54 împreună cu SILVYN® FPS, FD-PU

Gama de temperatură:

-30°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MSK-M EE

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPS/FD-PU	Bucăți / UA
SILVYN® MSK-M pentru SILVYN® FPS/FD-PU					
55506070	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6	7 x 10	5
55506071	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506072	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506073	25 x 1.5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506074	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506075	40 x 1.5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506076	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1
55506077	63 x 1.5	34.0 - 45.0	46	48 x 56	1
SILVYN®MSK-SC-M pentru SILVYN®FPS/FD-PU					
55506101	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9,3	10 x 14	5
55506102	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	13 x 17	5
55506103	25 x 1.5	9.0 - 17.0	13,4	16 x 21	5
55506104	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	22 x 27	5
55506105	40 x 1.5	19.0 - 28.0	27	29 x 36	1
55506106	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36,4	38 x 45	1

SILVYN® MSK-M EE

