


SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M Piesă de blocare pentru tuburi de protecție, cu filet metric și corp din alamă nichelată, cu grad de protecție IP40/IP54/IP66, în funcție de tubul de protecție utilizat



Protecție maximă la vibrații



Cerința de spațiu



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență mare la tracțiune
Economie de spațiu
Protecție la vibrații
Toate aplicațiile
Asamblare rapidă și ușoară

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® FPS-EDU
Inginerie mecanică
Procese tehnologice

Caracteristicile produsului

Model compact

Descrierea produsului

Filet metric

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M FPS-EDU

Manșon hexagonal
Manșon profilat
element de etanșare
Cap piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Corp: alamă nichelată

Element de etanșare: TPE (Termoplastic elastomer)

Clasa de protecție:

IP 54 (cu SILVYN®FPS-EDU)

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® US-M FPS-EDU

Articol nr.	Dimensiune metrică	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPS-EDU	Bucăți / UA
SILVYN®US-M pentru SILVYN®FPS-EDU				
55502642	12 x 1.5	8,5	14	50
55502643	16 x 1.5	11	17	50
55502644	20 x 1.5	14,5	21	50
55502645	25 x 1.5	19,5	27	25
55502646	32 x 1.5	27,5	36	25
55502647	40 x 1.5	35	45	20
55502648	50 x 1.5	45	56	10
55502649	63 x 1.5	45	56	10