

SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție, fabricată din alamă nichelată, pentru mediu ATEX, cu sistem integrat pentru preluarea efortului de tracțiune

Informații

Aprobare universală IECEx



Gamă mare de strângere



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Presetupa SKINTOP® integrată

Beneficii

Strângere optimă a cablului și a tubului

Sigilare maximă a cablului

Asamblare rapidă și ușoară

Gamă mare de strângere

Protecție anti-răsucire

SILVYN® MSK-M ATEX

Domeniul de utilizare

Aparate, mașini și instalații cu grad de siguranță ridicat conform protecției la aprindere tip "e", protecție împotriva exploziilor cauzate de pulberi, datorită carcasei "t"

Industria chimică și petrochimică

Procese tehnologice

Utilizate în zone unde cablurile și conductorii necesită protecție mecanică suplimentară

Caracteristicile produsului

Combină între SILVYN® și SKINTOP®

Notă

Utilizare în zonă cu potențial exploziv permisă doar cu tub metalic fără izolație exterioară din material plastic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Certificări:

SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX

IBExU06ATEX1012X

II 2G EEx eII

II 1D EEx eII

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEX IBE 13.0033X

Material:

Elemente de bază:

Corp: alamă nichelată

Elementul de etanșare: CR/NBR

Tubul de sigilare: TPE (elastomer termoplastic)

Teste:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Clasa de protecție:

Cablu: IP68

Tub:

IP 40 cu SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

Gama de temperatură:

-30 °C ÷ +90 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® MSK-M ATEX

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru tuburi de protecție Ø ext. (mm)	Bucăți / UA
SILVYN®MSK-M ATEX pentru SILVYN®AS					
55506010	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506011	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506012	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506013	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506014	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506015	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506016	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506017	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M ATEX pentru SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU					
55506018	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506019	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506036	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506037	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506038	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506039	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506040	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506041	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16