
EPIC® H-BE 24 inserturi cu şurub


Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară


Insertul multifuncțional cu conexiune cu șurub este conceput să reziste pentru intervale scurte de timp la temperaturi de +125 grade și este adecvat pentru aplicații în industria materialelor plastice.

Informații

Şuruburi sigure pentru instalarea uşoară
Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere







Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Şină

Robust

Rezistent la temperatură

Beneficii

Inserturi standard conectabile cu şurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in
Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune
Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Testat UL pentru utilizare în dulapuri electrice de comandă, conform cu UL 508/UL 2237

Ultima actualizare (27.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 inserturi cu şurub

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Industria de prelucrare a maselor plastice
Tehnologie pentru sunet & lumină
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV
Curent nominal (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	24 + PE
Metoda de fixare:	Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm²
Lungime de dezizolare (mm):	8
Material:	PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică:	500
Gama de temperatură:	-40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (27.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 inserturi cu șurub

Articol nr.	Article description	Tip contact	Conductor de protecție	Numărul de contacte	Packaging unit
H-BE 24 pini terminali cu șurub					
10196000	EPIC® H-BE 24 SS	tată	da	1 - 24	5
10197000	EPIC® H-BE 24 BS	mamă	da	1 - 24	5
10196100	EPIC® H-BE 24 SS	tată	-	1 - 24	5
10197100	EPIC® H-BE 24 BS	mamă	-	1 - 24	5

Ultima actualizare (27.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.