# EPIC® H-D 1.6 contacte prelucrate

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele prelucrare EPIC H-D sunt adecvate pentru transmiterea de date și semnal în mediul industrial. Învelișul de argintiu sau aur garantează un contact fiabil.

## Informații
Contacte de înaltă calitate cu diametrul de 1,6 mm pentru transmiterea de date și semnal
Alegere placare cu argint sau aur



## Caracteristicile produsului
Contacte de înaltă calitate cu diametrul de 1,6 mm pentru transmiterea de date și semnal
Alegere placare cu argint sau aur
Secțiuni transversale cuprinse între 0,14 mm² și 2,5 mm² disponibile pentru transferul combinat al datelor și al energiei
Cu instrumentele adecvate, este creat un contactul bun, rapid și ușor

## Date Tehnice

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000796<br>Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali |

## Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


©2025 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# EPIC® H-D 1.6 contacte prelucrate

| Articol nr. | Article description | Tip contact | Secțiunea conductorului ($mm^2$) | identificarea gamei de secţiuni | Suprafaţă | Lungime de dezizolare ( mm ) | Packaging unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contacte | | | | | | | |
| 13162000 | H-D 1.6 sertizate mecanic | tată | 0.14 - 0.37 | 1 | Ag | 8.0 | 100 |
| 13163000 | H-D 1.6 sertizate mecanic | mamă | 0.14 - 0.37 | 1 | Ag | 8.0 | 100 |
| 13162100 | H-D 1.6 sertizate mecanic | tată | 0.5 | 2 | Ag | 8.0 | 100 |
| 13163100 | H-D 1.6 sertizate mecanic | mamă | 0.5 | 2 | Ag | 8.0 | 100 |
| 13162200 | H-D 1.6 sertizate mecanic | tată | 0.75 - 1 | 3 | Ag | 8.0 | 100 |
| 13163200 | H-D 1.6 sertizate mecanic | mamă | 0.75 - 1 | 3 | Ag | 8.0 | 100 |
| 13162300 | H-D 1.6 sertizate mecanic | tată | 1.5 | 4 | Ag | 8.0 | 100 |
| 13163300 | H-D 1.6 sertizate mecanic | mamă | 1.5 | 4 | Ag | 8.0 | 100 |
| 13162400 | H-D 1.6 sertizate mecanic | tată | 2.5 | 5 | Ag | 5.8 | 100 |
| 13163400 | H-D 1.6 sertizate mecanic | mamă | 2.5 | 5 | Ag | 5.8 | 100 |
| 13162500 | H-D 1.6 sertizate mecanic | tată | 0.14 - 0.37 | 1 | Au | 8.0 | 100 |
| 13163500 | H-D 1.6 sertizate mecanic | mamă | 0.14 - 0.37 | 1 | Au | 8.0 | 100 |
| 13162600 | H-D 1.6 sertizate mecanic | tată | 0.5 | 2 | Au | 8.0 | 100 |
| 13163600 | H-D 1.6 sertizate mecanic | mamă | 0.5 | 2 | Au | 8.0 | 100 |
| 13162700 | H-D 1.6 sertizate mecanic | tată | 0.75 - 1 | 3 | Au | 8.0 | 100 |
| 13163700 | H-D 1.6 sertizate mecanic | mamă | 0.75 - 1 | 3 | Au | 8.0 | 100 |
| 13162800 | H-D 1.6 sertizate mecanic | tată | 1.5 | 4 | Au | 8.0 | 100 |
| 13163800 | H-D 1.6 sertizate mecanic | mamă | 1.5 | 4 | Au | 8.0 | 100 |
| 13162900 | H-D 1.6 sertizate mecanic | tată | 2.5 | 5 | Au | 5.8 | 100 |

Ultima actualizare (13.08.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-D 1.6 contacte prelucrate

| Articol nr. | Article description | Tip contact | Secțiunea conductorului (mm²) | identificarea gamei de secțiuni | Suprafață | Lungime de dezizolare ( mm ) | Packaging unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13163900 | H-D 1.6 sertizate mecanic | mamă | 2.5 | 5 | Au | 5.8 | 100 |


©2025 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-D 1.6 contacte prelucrate



Ultima actualizare (13.08.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16