EPIC® H-A 3 TG

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Se blochează ferm, nu arde și protejează inserția internă împotriva prafului și umidității: acestea sunt doar trei dintre caracteristicile esențiale ale carcasei noastre dreptunghiulare modernizată recent. De asemenea, carcasa ușoară din poliamidă nu conține halogen, este rezistentă la razele UV și are un filet M20 pentru conectarea unei presetupe sau a unei piese de blocare pentru tuburi de protecție.

Informații

Carcasa din seria EPIC® H-A 3 este acum disponibilă cu un nou design, care include o săgeată de marcare și filet M20.







- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Rezistenţa mecanică
- Robust
- Impermeabil

Beneficii

Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.
Carcasa cu montare pe cablu poate fi conectată la multe carcase disponibile în comerț (cuple de cabluri, carcase cu montare pe suprafață sau pe tablou).
Cu gaură filetată pentru utilizarea cu o presetupă corespunzătoare.
Articolele care au un "V" în nume conțin deja o presetupă SKINTOP® din plastic pentru fixarea cablului. În comparație cu carcasele în care presetupa se adaugă separat, dimensiunea totală a acestei carcase ocupă mai puțin spațiu.
Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.

Ultima actualizare (03.06.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TG

Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.
Pentru conectarea dispozitivelor și a utilajelor la sursa de alimentare.
Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului

Capac carcasă
Bolţuri pentru un levier de blocare
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu /fără presetupă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Levier din termoplast gri, negru: Oțel zincat
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (03.06.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TG

Articol nr.	Article description	M	Material	Culoare	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Bucăţi / UA
Filet metric							
19426000	H-A 3 TG M20 gr	20	Termoplast	gri	-	-	10
19425500	H-A 3 TG M20 bk	20	Termoplast	negru	-	-	10
19426400	H-A 3 TGV M20 gr	20	Termoplast	gri	da	3.0 - 13.5	10
19426700	H-A 3 TGV M20 bk	20	Termoplast	negru	da	3.0 - 13.5	10

Ultima actualizare (03.06.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TG





Ultima actualizare (03.06.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16