

EPIC® POWERLOCK Contacte sertizabile

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWERLOCK Contacte de sertizabile de 660 A, de la 35 mm² până la 240 mm²

Informații

Curent max. acceptat la sertizare 660 A

Nu conectați cu tipul cu șurub (400 A)



Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWERLOCK Contacte sertizabile

Articol nr.	Denumire articol	Versiune	PL_CRIMPSUNK	UA (buc/set)
44420260	POWERLOCK SP M12	Contactul de drenă , pentru papuci de cablu, filet M12	-	1
Sursă - pentru forma constructivă A6 C				
44420261	POWERLOCK QP M12	Contact pe lamelă, filet M12 pentru cablu cu papuc	-	1
44420293	POWERLOCK SCM 35	35 mm ²	35	1
44420294	POWERLOCK SCM 50	50 mm ²	50	1
44420295	POWERLOCK SCM 70	70 mm ²	70	1
44420231	POWERLOCK SCM 95	95 mm ²	95	1
44420233	POWERLOCK SCM 120	120 mm ²	120	1
44420256	POWERLOCK SCM 150	150 mm ²	150	1
44420234	POWERLOCK SCM 185	185 mm ²	185	1
44420339	POWERLOCK SCM 240 NEW	240 mm ²	240	1
44420290	POWERLOCK QCM 35	35 mm ²	35	1
44420291	POWERLOCK QCM 50	50 mm ²	50	1
44420292	POWERLOCK QCM 70	70 mm ²	70	1
44420236	POWERLOCK QCM 95	95 mm ²	95	1
44420238	POWERLOCK QCM 120	120 mm ²	120	1
44420257	POWERLOCK QCM 150	150 mm ²	150	1
44420239	POWERLOCK QCM 185	185 mm ²	185	1
44420324	POWERLOCK QCM 240 NEW	240 mm ²	240	1

Ultima actualizare (17.06.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK Contacte sertizabile