

ESUY Conductor de cupru pentru împământare

Conductor flexibil pentru împământare și scurtcircuitare, precum și pentru împământarea instalațiilor electrice și egalizarea de potențial

ESUY Conductor lițat cu flexibilitate mare, izolație transparentă din PVC, cu întârzierea propagării focului, pentru cabluri de împământare, scurtcircuitoare sau echipotențializare

Informații

Împământare, scurtarea timpului de întreținere

Foarte flexibil mecanic



Beneficii

Foarte flexibil în ciuda secțiunilor transversale mari

Domeniul de utilizare

Oferă protecție pe parcursul reparațiilor

Pentru împământare în instalațiile de înaltă tensiune ale companiilor de electricitate și sistemelor de cale ferată

Pentru dispozitive de împământare și egalizarea potențialului ale circuitelor mașinilor și sistemelor EDP

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din lițe de cupru

Tresa din lițe cupru

izolație exterioară din PVC transparent

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

Ultima actualizare (05.08.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ESUY Conductor de cupru pentru împământare

Construcția conductorilor:	conform DIN 46440
Raza minimă de îndoire:	Utilizare flexibilă: 12 x diametrul exterior
Tensiunea de test:	2000 V
Gama de temperatură:	Utilizare flexibilă: -5 °C ÷ +70 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.

Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur

Vă rugăm să specificați tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

ESUY Conductor de cupru pentru împământare

Articol nr.	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	Index Cupru (kg/km)	Weight (kg/km)
4571101	16	8.8	177	230
4571102	25	10.4	275	316
4571103	35	12.4	387	475
4571104	50	14.6	560	670
4571105	70	17	791	905
4571106	95	19.8	1069	1220

Ultima actualizare (05.08.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16