


SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU permite utilizarea presetupelor PG cu filet mai mare decât al găurii. Fabricată din poliamidă ramforsată cu fibre de sticlă. Montare cu cheie hexagonală, rezemată pe gulerul piesei



Cerința de spațiu

Beneficii

Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii

Asamblare folosind o cheie

Suportul de așezare al cheii evită zgârierea carcusei

Domeniul de utilizare

Mașini

Dispozitive

Carcase

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Prima cifră: filet exterior

A doua cifră: filet interior

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare:

Gri deschis (RAL 7035)

Material:

Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +100°C

SKINDICHT® EKU**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SKINDICHT® EKU

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Bucăți / UA
SKINDICHT® EKU		
52025200	EKU 7/9	100
51731000	EKU 9/11	100
51731010	EKU 11/13,5	100
51731020	EKU 13,5/16	100
51731030	EKU 16/21	50
51731040	EKU 21/29	25
52025210	EKU 29/36	25
52025220	EKU 36/42	25
52025230	EKU 42/48	25

Ultima actualizare (25.01.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16