
SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, presetupă din alamă nichelată cu fiabilitate maximă, pentru zonele în care stabilitatea mecanică și chimică sunt critice





Rezistență chimică bună

Rezistent la coroziune

Preluare optimă a efortului de tracţiune

Robust

Rezistent la temperatură

Certificări multiple

Beneficii

Fiabilitate maximă
Formă de strângere optimă
Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
Industria chimică
Măsurări şi control tehnologic
Fabricarea de maşini şi echipamente
Procese tehnologice

Descrierea produsului

Ultima actualizare (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS

Filete de conectare PG conform DIN 40430

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40°C și +100 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăţi / UA
SKINTOP® MS						
52015700	PG 7	2.0 - 6.5	14	25.0	5	100
52015710	PG 9	4.0 - 8.0	17	29.0	6	100
52015720	PG 11	4.0 - 10.0	20	32.0	6	50
52015730	PG 13,5	5.0 - 12.0	22	34.0	6,5	50
52015740	PG 16	8.0 - 14.0	24	35.0	6,5	50
52015750	PG 21	11.0 - 18.0	30	40.0	7	25
52015760	PG 29	16.0 - 25.0	40	48.0	8	25
52015765	PG 36	19.0 - 32.0	50	62.0	15	10
52015766	PG 42	28.0 - 38.0	57	62.0	15	5
52015767	PG 48	34.0 - 44.0	64	62.0	15	5

Ultima actualizare (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16