

SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, piese oarbe din alamă nichelată, cu grad ridicat de protecție și rezistență mare la impact la temperaturi scăzute, pentru aplicații offshore



Rezistent la coroziune



Robust



Siguranță



Rezistent la temperatură

Beneficii

Grad mare de protecție

Rezistentă la impact și temperaturi scăzute

Domeniul de utilizare

Grupa II / Categoria 2G+1D

Dispozitive, mașini și aparate

Pentru aplicații în industria navală și offshore

Industria chimică și petrochimică

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032

Ultima actualizare (19.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M ATEX

Certificări:	ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0029X
Material:	Corp: alamă nichelată Garnitură: NBR
Teste:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	-30°C ÷ +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SKINDICHT® BL-M ATEX

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea filetului, D (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	UA (buc/set)
SKINDICHT® BL-M ATEX					
52103103	M 12 x 1,5	16	5	17.8	50
52103113	M 16 x 1,5	20	5	22.0	50
52103123	M 20 x 1,5	24	6	26.4	50
52103133	M 25 x 1,5	29	7	31.9	50
52103143	M 32 x 1,5	36	8	39.6	25
52103153	M 40 x 1,5	45	8	49.5	25
52103163	M 50 x 1,5	54	9	59.0	10
52103173	M 63 x 1,5	67	10	73.5	10