

SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protecție permanentă la vibrații și cu preluarea efortului de tracțiune



Rezistență chimică bună



Gamă mare de strângere



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
Protecție permanentă la vibrații
Formă de strângere optimă
Gamă de strângere mare, variabilă
Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)

Domeniul de utilizare

Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduși în carcase, cu cerințe de spațiu minime
Fabricarea de mașini și echipamente
Fotovoltaic
Tehnologii pentru automatizări

SKINTOP® ST

Norm references / Approvals

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Filete de conectare PG conform DIN 40430

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001) Gri deschis (RAL 7035) Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material:	Corp: poliamidă Element de etanșare: CR
Teste:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Gama de temperatură:	Dinamic: între -20 °C și +100 °C Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® ST

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® ST gri argintiu						
53015000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8	100
53015010	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8	100
53015020	PG 11	4 - 10	22	38.0	8	100
53015030	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9	100
53015040	PG 16	9 - 14	27	44.0	10	50
53015050	PG 21	13 - 18	33	49.0	11	50
53015060	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7	25
53015070	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3	10
53015080	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4	5
53015090	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3	5
SKINTOP® ST negru						
53015200	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8	100
53015210	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8	100
53015220	PG 11	4 - 10	22	38.0	8	100
53015230	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9	100
53015240	PG 16	9 - 14	27	44.0	10	50
53015250	PG 21	13 - 18	33	49.0	11	50
53015260	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7	25
53015270	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3	10
53015280	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4	5
53015290	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3	5
SKINTOP® ST gri deschis						
53018000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8	100
53018010	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8	100
53018020	PG 11	4 - 10	22	38.0	8	100
53018030	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9	100
53018040	PG 16	9 - 14	27	44.0	10	50
53018050	PG 21	13 - 18	33	49.0	11	50
53018060	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7	25
53018070	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3	10
53018080	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4	5
53018090	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3	5

Ultima actualizare (14.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST
