

SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, Piulițe PG din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, pentru stabilitate și rezistență mecanică maximă



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Ranforsat cu fibră de sticlă pentru stabilitate mecanică maximă
Suportul de așezare al cheii evită zgârierea carcasei

Domeniul de utilizare

Pentru fixarea presetupelor SKINTOP® la orificiile fără filet

Norm references / Approvals

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Notă

Aprobare UL doar dacă se folosește cu presetupele SKINTOP® din poliamidă cu aprobare UL
Proiectat pentru folosire cu SKINTOP® ST(R)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Ultima actualizare (16.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere:

Disponibilă și versiunea fără guler (fără suprafață plană pentru instrumentele de montaj)

Culoare:

Gri argintiu (RAL 7001)

Gri deschis (RAL 7035)

Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material:

Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură:

-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® GMP-GL

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea cheii SW în mm	Bucăți / UA
SKINTOP® GMP-GL gri argintiu, cu guler			
53019000	PG 7	19	100
53019010	PG 9	22	100
53019020	PG 11	24	100
53019030	PG 13,5	27	100
53019040	PG 16	30	100
53019050	PG 21	36	50
53019060	PG 29	46	50
53019070	PG 36	60	25
53019080	PG 42	65	25
53019090	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL negru, cu guler			
53019200	PG 7	19	100
53019210	PG 9	22	100
53019220	PG 11	24	100
53019230	PG 13,5	27	100
53019240	PG 16	30	100
53019250	PG 21	36	50
53019260	PG 29	46	50
53019270	PG 36	60	25
53019280	PG 42	65	25
53019290	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL gri deschis, cu guler			
53019001	PG 7	19	100
53019011	PG 9	22	100
53019021	PG 11	24	100
53019031	PG 13,5	27	100
53019041	PG 16	30	100
53019051	PG 21	36	50
53019061	PG 29	46	50
53019071	PG 36	60	25
53019081	PG 42	65	25
53019091	PG 48	70	25

Ultima actualizare (16.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL