
SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, presetupă din alamă nichelată, cu contacte lamelare pentru punerea la masă a ecranului, conform cu prescripţiile EMC







- Preluare optimă a efortului de tracţiune
- Robust
- Interferenţa semnalelor
- Rezistent la temperatură
- Certificări multiple

Beneficii

Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului
Contact EMC flexibil cu conductivitate
mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat

Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
Telecomunicaţii
Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
Măsurări şi control tehnologic
Tehnologii pentru automatizări

Descrierea produsului

Ultima actualizare (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

Filete de conectare PG conform DIN 40430

Notă
Piuliţă EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafeţe vopsite sau anodizate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40 °C şi +100 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16


LAPP


SKINTOP® MS-SC


Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Diametrul minim peste ecran (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăţi / UA
SKINTOP® MS-SC							
53112210	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	29.0	6	50
53112220	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	32.0	6	50
53112230	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	34.0	6,5	25
53112240	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	35.0	6,5	25
53112250	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	40.0	7	25
53112260	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	48.0	8	10
53112270	PG 36	19.0 - 32.0	16	50	62.0	15	5
SKINTOP® MS-SC XL							
53112310	PG 9	3.0 - 8.0	4	17	35.0	12	50
53112320	PG 11	4.0 - 10.0	4	20	38.0	12	50
53112330	PG 13,5	5.0 - 12.0	4	22	39.5	12	25
53112340	PG 16	8.0 - 14.0	6	24	40.5	12	25
53112350	PG 21	11.0 - 18.0	8	30	45.0	12	25
53112360	PG 29	16.0 - 25.0	13	40	52.0	15	10

Ultima actualizare (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC







Ultima actualizare (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16