

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, presetupă din alamă nichelată, cu lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului, conformă cu prescripțiile EMC, ușor de utilizat

Informații

Disponibile și în varianta fără plumb; articolele fără plumb au la sfârșit, după numărul articolului, LF



Siguranță



Tensiune



Interferența semnalelor



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă

Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolație intermediară

Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului

Contact EMC flexibil cu conductivitate

mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite

Câțiva pași simpli, ușor de asamblat

Domeniul de utilizare

Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru

Telecomunicații

Pentru industria constructoare de mașini / inginerie

Măsurări și control tehnologic

Tehnologii pentru automatizări

SKINTOP® MS-SC-M

Norm references / Approvals

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Piulițele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafețele vopsite sau anodizate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Notă:	Disponibil din oțel inox V2A
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40°C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MS-SC-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul exterior Ø (mm), de la - la	Diametrul minim peste ecran (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® MS-SC-M						
53112610	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	50
53112620	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
53112650	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5
SKINTOP® MS-SC-M-XL						
53112625	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	12	50
53112635	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	12	25
53112645	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	12	25
53112655	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	15	25
53112665	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	15	10
53112675	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	15	5
SKINTOP®MS-SC-M - versiune de execuție din alamă fără plumb						
53112610LF	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	50
53112620LF	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630LF	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640LF	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
53112650LF	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660LF	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670LF	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5

Ultima actualizare (03.02.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-SC-M
