

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, Piulițe metrice din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, pentru stabilitate și rezistență mecanică maximă



Rezistență chimică bună



Timpul de asamblare



Rezistent la ulei



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Certificări multiple

Beneficii

Ranforsat cu fibră de sticlă pentru stabilitate mecanică maximă

Suportul de așezare al cheii evită zgârierea carcasei

Norm references / Approvals

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Aprobare UL doar dacă se folosește cu presetupele SKINTOP® din poliamidă cu aprobare UL

Ultima actualizare (14.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL-M**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Descrierea clasei: piulițe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
La cerere:	Disponibilă și versiunea fără guler (fără suprafață plană pentru instrumentele de montaj)
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001) Gri deschis (RAL 7035) Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material:	Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Gama de temperatură:	Static: între -40 °C și +100 °C Dinamic: între -20 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SKINTOP® GMP-GL-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea cheii SW în mm	Bucăți / UA
SKINTOP® GMP-GL-M gri argintiu			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M negru			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M gri deschis			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25

Ultima actualizare (14.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16