

SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Dopuri de protecție împotriva prafului



Timpul de asamblare



Siguranță

Beneficii

Sigare permanentă și sigură, pentru zonele cu pericol de explozie
Ușor de asamblat
Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

SKINTOP® SDV-M pentru utilizare împreună cu SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH sau SKINTOP® K-M ATEX plus (albastru)
Grupa II / Categoria 2G+1D

Notă

Zone exterioare cu risc de explozie, se poate utiliza și în combinație cu SKINTOP® ST-M și SKINTOP® MS-M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Atenție:

Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Material:

CR

Clasa de protecție:

IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură:

-30°C la +70°C

Ultima actualizare (25.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDV-M ATEX

Termen scurt: up ÷ +90 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® SDV-M ATEX

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Înălțimea vizibilă (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® SDV-M ATEX			
54113002	M 12 ATEX	3.0	50
54113012	M 16 ATEX	3.0	50
54113022	M 20 ATEX	3.5	50
54113032	M 25 ATEX	3.5	50
54113042	M 32 ATEX	4.0	25
54113052	M 40 ATEX	4.0	25
54113062	M 50 ATEX	4.5	10
54113072	M 63 ATEX	4.5	5

Ultima actualizare (25.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16