

SILVYN® LKI-M

SILVYN® LKI-M - Piesă de blocare pivotantă, cu filet metric, pentru tuburi de protecție, fabricată din masă plastică

Informații

Partea superioară pivotantă cu manșon interior integrat



Protecție maximă la vibrații



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu

Beneficii

Asamblare rapidă și ușoară

Protecție la vibrații

Rezistență mare

Poate fi rotit

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

Construcția de roboți

Pentru aplicații cu mișcări de rotație

Caracteristicile produsului

Suprafață interioară netedă

Construcție: subțire

Descrierea produsului

Filet metric

Ultima actualizare (08.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LKI-M

Partea superioară pivotantă cu manșon interior integrat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001)
Material:	PP
Clasa de protecție:	IP 54
Gama de temperatură:	-10°C ÷ +110°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SILVYN® LKI-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPS/FD-PU	Bucăți / UA
SILVYN® LKI-M							
55501400	12 x 1.5	16	38	10	5,5	7 x 10	50
55501410	16 x 1.5	19	39,5	10	9,5	10 x 14	50
55501420	20 x 1.5	22	42	10	11,5	13 x 17	50
55501430	25 x 1.5	27	48	11	14,5	16 x 21	50
55501440	32 x 1.5	35	58	12	19,5	22 x 27	25
55501450	40 x 1.5	45	59	12	27	29 x 36	25
55501460	50 x 1.5	54	62,5	12	35,5	38 x 45	25
55501470	63 x 1.5	65	68	15	46	48 x 56	10