SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - Piesă de blocare cu filet metric, pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Fără halogen

Rezistenţa mecanică

Timpul de asamblare

Rezistent la ulei

Preluare optimă a efortului de tracţiune

Robust

Rezistent la temperatură

Rezistent la UV

Beneficii

Toate aplicațiile
Asamblare rapidă şi uşoară

Domeniul de utilizare

În combinaţie cu tuburile de protecţie:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (tuburi de protecţie elicoidale cu suprafaţă lisă)

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC-M

Caracteristicile produsului
Protecţie împotriva prafului
Protecţie la umezeală
Asigură rezistenţă şi protecţie mecanică

Norm references / Approvals
UL document nr: E308201

Descrierea produsului
Filet metric
Manșon hexagonal cu conector integrat pentru tub

Notă
Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV Gri, RAL 7001
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 65 cu tuburi de protecţie spiralate. IP 67 + IP 68 (2bari) cu tuburi de protecţie lise
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +120 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Articol nr.	Dimensiune metrică	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® SI	Potrivit pentru SILVYN® SP/SP-PU	Potrivit pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Bucăţi / UA
SILVYN® MPC-M gri						
55502441	16 x 1.5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502442	16 x 1.5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502443	20 x 1.5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502444	20 x 1.5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502445	25 x 1.5	19	-	22 x 27	25	10
55502446	32 x 1.5/1	24,5	-	-	30	10
55502447	32 x 1.5/2	24,5	-	-	32	10
55502448	40 x 1.5	33	-	-	40	2
55502449	50 x 1.5	39	-	-	50	2
55502439	63 x 1.5	48	-	49 x 56	63	1
SILVYN® MPC-M negru						
55502460	16 x 1.5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502461	16 x 1.5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502462	20 x 1.5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502463	20 x 1.5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502464	25 x 1.5	19	-	22 x 27	25	10
55502465	32 x 1.5/1	24,5	-	-	30	10
55502469	32 x 1.5/2	24,5	-	-	32	10
55502466	40 x 1.5	33	-	-	40	2
55502467	50 x 1.5	39	-	-	50	2
55502468	63 x 1.5	48	-	49 x 56	63	1

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16