

SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - Piesă de blocare pentru tuburile de protecție spirale SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Fără halogen



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Rezistent la ulei



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Toate aplicațiile

Asamblare rapidă și ușoară

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (tuburi de protecție elicoidale cu suprafață lisă)

SILVYN® MPC

Caracteristicile produsului

Protecție împotriva prafului
Protecție la umezeală
Asigură rezistență și protecție mecanică

Norm references / Approvals

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet de conectare PG
Manșon hexagonal cu conector integrat pentru tub

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV Gri, RAL 7001
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 65 cu tuburi de protecție spiralate. IP 67 + IP 68 (2bari) cu tuburi de protecție lise
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SILVYN® MPC

Articol nr.	Dimensiune PG	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® SI	Potrivit pentru SILVYN® SP/SP-PU	Potrivit pentru SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Bucăți / UA
SILVYN® MPC negru						
55502470	9	9	11 x 14	-	12	10
55502471	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502472	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502494	13,5	14,5	-	16 x 20	20	10
55502473	16	14,5	-	16 x 20	20	10
55502474	21	19	-	22 x 27	25	10
55502476	29	24,5	-	-	30	10
55502495	29	24,5	-	-	32	10
55502477	36	33	-	-	40	2
55502478	42	39	-	-	50	2
55502479	48	48	-	-	63	1
SILVYN® MPC gri						
55502496	9	9	11 x 14	-	12	10
55502497	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502498	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502499	13,5	14,5	-	16 x 20	20	10
55502451	16	14,5	-	16 x 20	20	10
55502452	21	19	-	22 x 27	25	10
55502453	29	24,5	-	-	30	10
55502454	29	24,5	-	-	32	10
55502455	36	33	-	-	40	2
55502456	42	39	-	-	50	2
55502457	48	48	-	-	63	1

Ultima actualizare (07.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16