SILVYN® FPS

SILVYN® FPS - Tub de protecţie superflexibil cu spirală din oţel învelit în PVC şi manta din PVC moale





SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K

Rezistent la coroziune

Lanţ port cablu

Impermeabil

Beneficii

Stabilitate dimensională
Sfărâmabil şi extensibil
Rezistență mare la uleiuri și acizi
Protejează la lichide şi gaze
Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
În sisteme de lanț portcablu (SILVYN® CHAIN)
Construcția de roboți
Aplicaţii flexibile
Aplicaţii de interior

Caracteristicile produsului

Fără cadmiu
Fără silicon

Norm references / Approvals

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPS

Spirală de oțel izolată cu PVC
izolație exterioară din PVC moale

Notă
PU = 50 m (la cerere)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Gri
Material:	PVC moale cu spirală din oţel arc, izolat
Gama de temperatură:	-25°C la +80°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® USK-M/US-M	Potrivit pentru SILVYN® LKI-M/MSK-M	Potrivit pentru SILVYN® USK/US/LKI/EE-K	UA colac (m)
SILVYN® FPS							
61711550	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	25
61711590	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	25
61711630	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	25
61711670	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	25
61711710	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	25
61711750	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	25
61711790	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	25
61711830	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	25
61711910	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	25
SILVYN® FPS 10M							
61721690	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	10
61721700	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	10
61721710	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	10
61721720	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	10
61721730	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	10
61721740	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	10
61721750	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	10
61721760	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	10
61721780	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	10

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16