

Tub termocontractabil PROTECT-M/PROTECT-T

TBW/TBM Tubul termocontractabil are perete gros/mediu și rata de contracție de 3:1, conceput în special pentru medii solicitante, cum ar fi aplicațiile subacvatice sau subterane.

Informații

Pereți centrali/groși



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la coroziune



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Este proiectat să satisfacă cerințele mecanice pentru submersare și îngropare directă

Rezistență mare la abraziune, coroziune și substanțe chimice

Rezistență bună la apă

Domeniul de utilizare

Tub termocontractabil cu pereți subțiri și medii pentru 600 V, max. 90 °C, aplicații permanente de joasă tensiune

Ideal pentru protejarea manșoanelor de imbinare a cablurilor și a terminațiilor în aplicații de joasă tensiune

Caracteristicile produsului

Statul adeziv se lipește pe plastic, cauciuc, neopren, oțel și polietilenă

Fără silicon

rezistent UV

Fără halogen

Ultima actualizare (30.11.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractabil PROTECT-M/PROTECT-T**Inclus**

Pungi de plastic cu unități de 1,0 m

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
Notă:	PROTECT-M: cu pereți medii PROTECT-T: cu pereți groși Rigiditate dielectrică : 15 kV / mm
Informații:	Rata de termocontractie : 3:1
Culoare:	Negru
Material:	Poliolefină reticulată cu adeziv termoplast în interior
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C Temperatura de termocontractie : +110°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Tub termocontractabil PROTECT-M/PROTECT-T

Articol nr.	Descriere articol	Domeniul de termocontractie (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +/- 0.1 mm	UA (m)	UA (buc/set)
Perete mediu					
61742460	PROTECT-M 12/3 BK	12 - 3	2,2	15	1
61742461	PROTECT-M 33/8 BK	33 - 8	2,6	10	1
61742462	PROTECT-M 40/12 BK	40 - 12	2,6	5	1
61742463	PROTECT-M 56/17 BK	56 - 17	2,9	3	1
61742464	PROTECT-M 92/26 BK	92 - 26	3,15	1	1

Ultima actualizare (30.11.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16