SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU este un tub de protecție cu flexibilitate ridicată, cu izolație exterioară din PUR





SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54




SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K



Potrivit pentru exterior

Rezistență chimică bună

Fără halogen

Rezistent la ulei

Lanţ port cablu

Rezistent la temperatură

Beneficii

Stabilitate dimensională
Foarte flexibil la temperaturi scăzute
Sfărâmabil şi extensibil
Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și grăsimi
Protejează la lichide şi gaze

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare la interior și la exterior
Inginerie mecanică
În sisteme de lanț portcablu (SILVYN® CHAIN)
Construcția de roboți
Aplicaţii flexibile

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FD-PU

Caracteristicile produsului
Fără halogen și fără cadmiu
Rezistență la abraziune și microbi
Comportamentul mantalei exterioare la foc, conform UL 94V-2

Descrierea produsului
Spirală de oțel izolată cu PVC
Izolație exterioară din PUR

Notă
PU = 50 m (la cerere)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Metalic, albastru
Material:	PUR cu spirală din oțel inox izolată cu PVC Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +80 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SILVYN® FD-PU

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® USK-M/US-M	Potrivit pentru SILVYN® LKI-M/MSK-M	Potrivit pentru SILVYN® USK/US/LKI/EE-K	UA colac (m)
SILVYN® FD-PU							
64453660	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7	10
64453670	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9	10
64453680	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11	10
64453690	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5	10
64453700	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16	10
64453710	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21	10
64453720	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29	10
64453730	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36	10
64453750	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48	10

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16