
EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB


Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC

EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250

Informații
Protecţie EMC
Rezistent la coroziune
Fabricat în Germania







Rezistență chimică bună

Gamă mare de strângere

Rezistent la coroziune

Timpul de asamblare

Preluare optimă a efortului de tracţiune

Cerinţa de spaţiu

Robust

Presetupa SKINTOP® integrată

Conector cu carcasa standard

Ultima actualizare (20.10.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB


Interferenţa semnalelor


Impermeabil

Beneficii
Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
Rezistență mecanică mare

Domeniul de utilizare
În medii sensibile EMC
Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)
Utilaje de construcții
Fabricarea motoarelor electrice

Caracteristicile produsului
Carcasele cu sistemul BRUSH au preasamblată
"peria" ce face contact cu ecranul cablului
Conectabil cu carcasele standard
rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Levier și bolțuri: oțel inox Etanșare: NBR Presetupă Corp: alamă nichelată Insert: PA Element de etanșare: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +100°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (20.10.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Articol nr.	Article description	Domeniul de înclemare în mm	Diametrul minim peste ecran (mm)	Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (o intrare pentru cablu, un levier)				
70250207	ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13	6 - 13	-	1
70250268	ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 BRUSH	6.0 - 13.0	5	1
70250209	ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17 BRUSH	9 - 17	5	1

Ultima actualizare (20.10.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16