

EPIC® SIGNAL M23 D6

Conectori circulari pentru cabluri Servo și encodere

EPIC® M23 conector de semnal cu montare pe cablu

Informații

Conector metalic robust cu presetupă EMC integrată

Fabricat în Germania



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana



Rezistență chimică bună



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Presetupa SKINTOP® integrată



Interferența semnalelor

Beneficii

Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă

Utilizarea de materiale de înaltă calitate pentru fiabilitate sporită

Domeniul de utilizare

Ultima actualizare (19.03.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 D6

Procese tehnologice
Servo mecanisme și aplicații servo
Măsurări și control tehnologic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Etanșare: FPM
Clasa de protecție:	IP68 (10h/1m)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. C24 (conform cu EN 61984, SELV conform cu DIN VDE 0100-410 trebuie garantat) UL document nr: E249137
Gama de temperatură:	-25°C până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SIGNAL M23 D6

Articol nr.	Articol	Codarea	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
Tip M23 D6 conector cablu				
44420037	M23 D6	negru (N)	7 - 13.5	5
75018413	M23 D6	negru (N)	5.0 - 7.3	5
72044030	M23 D6	negru (N)	7 - 10	5
72044020	M23 D6	negru (N)	7 - 10	20
72044000	M23 D6	negru (N)	9.5 - 13.5	5
72044010	M23 D6	negru (N)	9.5 - 13.5	20
44420038	M23 D6	roșu (+20°)	7 - 13.5	5
72044230	M23 D6	roșu (+20°)	7 - 10	5
72044220	M23 D6	roșu (+20°)	7 - 10	20
72044200	M23 D6	roșu (+20°)	9.5 - 13.5	5
72044210	M23 D6	roșu (+20°)	9.5 - 13.5	20
44420036	M23 D6	albastru (-20°)	7 - 13.5	5
72044130	M23 D6	albastru (-20°)	7 - 10	5
72044120	M23 D6	albastru (-20°)	7 - 10	20
72044100	M23 D6	albastru (-20°)	9.5 - 13.5	5
72044110	M23 D6	albastru (-20°)	9.5 - 13.5	20

Ultima actualizare (19.03.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SIGNAL M23 D6