FLEXIMARK® porteticheta clipsabilă

Manșon de marcare FLEXIMARK® pentru marcarea conductorilor, înainte sau după montare acestora. Se clipsează (mecanism snap-on) sau se introduc pe fir.

Informații
Atașarea prin mecanism de fixare după asamblare este posibilă
Snap-On 2-3,5/15 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)





Cu întârziere la propagarea flăcării

Fără halogen

Beneficii
protecţie avansată la zgâriere
Protecție rezistentă și flexibilă
Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)

Caracteristicile produsului
Cu întârziere avansată a propagării focului conform cu UL 94 V0

Notă
Suporţi de etichete potriviţi pentru etichetele LMB

Inclus
Porteticheta neechipată cu etichetă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002248 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Culoare:	Transparent

Ultima actualizare (12.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® portetichetă clipsabilă

Material:	Polietilenă fără halogen
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +80 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (12.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® portetichetă clipsabilă

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (mm)	Pentru cabluri Ø (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
FLEXIMARK® portetichetă clipsabilă					
83252650	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 2-3,5/10 TR	10	2 - 3.5	1000	1
83252651	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 2-3,5/15 TR	15	2 - 3.5	1000	1
83252695	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 2-3,5/23 TR	23	2 - 3.5	500	1
83252653	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 2,8-5/10 TR	10	2.8 - 5	1000	1
83252654	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 2,8-5/15 TR	15	2.5 - 5	1000	1
83252656	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 5-8/10 TR	10	5 - 8	500	1
83252657	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 5-8/15 TR	15	5 - 8	500	1
83252660	FLEXIMARK® Inel de marcare SnapOn 8-10/15 TR	15	8 - 10	500	1

Ultima actualizare (12.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16