
FLEXIMARK® FCC marcare cabluri

ETICHETE DE CABLU FCC FLEXIMARK® - marcare personalizată a cablurilor cu marcaje din material plastic pentru fixare cu fașete





Potrivit pentru exterior

Rezistență chimică bună

Timpul de asamblare

Rezistenţă la acizi

Rezistent la UV

Beneficii

Timp redus pentru pregătire şi instalare
Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)

Domeniul de utilizare

Pentru marcarea cablurilor

Notă

Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit (serviciul de tipărire este inclus în preţ)
Se pot scrie unu sau două rânduri
Este posibilă orice lungime de text - textul respectiv va fi imprimat cu corpuri de literă mai mici
Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil
Coloana A: conținutul rândului 1
Coloana B: conținutul rândului 2
Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
Șablon pentru comenzi se regasește mai jos:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/

Inclus

Eticheta este compusă din suport etichetă "FLEXIMARK® suport etichetă PTEF", etichete din material plastic imprimate (PVC,

Ultima actualizare (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® FCC marcare cabluri

acestea nu sunt versiune fără halogen) sau Flexilabel LFL (fără halogen) şi două bride din PA 6.6 (culoare: negru)
Etichetele (inclusiv bridele) sunt preasamblate înainte de livrare
1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Dimensiuni:	Lungimea textului: 35 mm Lungimea plăcii: 50 mm
Notă:	Bride standard: culoare neagră (142 x 2,4 mm)
Culoare:	Culori standard: litere negre pe fond galben sau alb disponibil în verde, albastru sau roşu
Material:	Suport etichete: fără halogen Etichete: PVC sau poliester fără halogen (versiune LFL)
Gama de temperatură:	-30 °C ÷ +70 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® FCC marcare cabluri

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Înălțime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare
Cu etichete din PVC de culoare galbenă (cu conținut de halogen)				
83251300	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 6 YE	galben	6.0	1
83251320	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 9,5 YE	galben	9.5	1
83251350	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 19 YE	galben	19.0	1
Cu etichete de culoare galbenă LFL din poliester (fără halogen)				
83274670	FLEXIMARK® Etichetă de cablu LFL 9,5-35 YE FCC	galben	9.5	1
Cu etichete din PVC de culoare albă (cu conținut de halogen)				
83251301	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 6 WH	alb	6.0	1
83251321	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 9,5 WH	alb	9.5	1
83251351	FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 19 WH	alb	19.0	1

Ultima actualizare (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.