

X00V3-D Cablu de cupru pentru împământare

Conductor flexibil la rece, <HAR>, pentru împământări sau scurtcircuitoare

X00V3-D, Conductor special pentru împământare și scurtcircuitare, flexibil la temperaturi reduse de -25°C, cu manta exterior din PVC transparent

Informații

Împământare, scurtarea timpului de întreținere

Flexibil la temperaturi joase



X00V3-D



Rezistent la rece

Domeniul de utilizare

Oferă protecție pe parcursul reparațiilor

Pentru împământare în instalațiile de înaltă tensiune ale companiilor de electricitate și sistemelor de cale ferată

Pentru dispozitive de împământare și egalizarea potențialului ale circuitelor mașinilor și sistemelor EDP

Pentru aplicații în medii cu temperaturi scăzute

Normă de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0283 Part 3 or EN 61138

Descrierea produsului

Conductor din lițe de cupru

izolație exterioară din PVC transparent

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

Construcția conductorilor:

Bazat pe VDE 0283 Part 3 or EN 61138

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

X00V3-D Cablu de cupru pentru împământare

Raza minimă de îndoire:

Utilizare flexibilă: 12 x diametrul exterior

Tensiunea de test:

1000 V

Gama de temperatură:

Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +55°C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.

Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur

Vă rugăm să specificați tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

X00V3-D Cablu de cupru pentru împământare

Articol nr.	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4571110	16	8.1	153,6	170
4571111	25	9.5	240	290
4571112	35	11	336	400
4571113	50	13.2	480	550
4571114	70	15.8	672	770
4571115	95	18.3	912	1010