

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY - Cablu de forță și comandă izolat cu PVC pentru vehicule utilitare și camioane, 60 V CC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

Informații

Pentru vehiculele comerciale

Pentru transportul de mărfuri periculoase



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Rezistent la ulei



Rezistent la UV

Beneficii

Aprobari ADR speciale

Aprobarea ADR permite folosirea lor în autovehicule ce transportă mărfuri periculoase

Domeniul de utilizare

Pentru vehiculele comerciale

Cablarea echipamentelor electrice în remorci și semi-remorci

Caracteristicile produsului

Rezistent UV

Rezistent la temperaturi scăzute

Rezistent la majoritatea uleiurilor, substanțelor chimice și condițiilor de mediu

Normă de referință / aprobări

ISO 4141 și DIN/ISO 6722

Descrierea produsului

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

Conductor din lițe de cupru
Izolația conductorului: bazată pe PVC
Izolație exterioară specială pe bază de PVC

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forță și comandă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor:	ISO 4141-3
Capacitatea perechilor de date:	Referitor la lungimea între conductori, max 50pF/m și între fiecare conductor pentru transfer date și celelalte conductori din cablu, max 100pF/m
Construcția conductorilor:	Lițe fine conform DIN/ISO 6722
Raza minimă de îndoire:	12 x diametrul exterior
Tensiune nominală:	60 V
Tensiunea de test:	5 kV rms pentru minim 5 min.
Gama de temperatură:	Domenii de aplicație, Clasa A Instalare fixă: -40 °C ÷ +85 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificați tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYV

Articol nr.	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Diametru exterior [mm]	Culoare	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYV					
7027060	2 x 1,0	6	alb - negru	19,2	55
7027061	2 x 1,0	6	alb - maro	19,2	55
7027000	2 x 1,5	6.6	alb - negru	28,8	68
7027001	2 x 1,5	6.6	alb - maro	28,8	68
7027062	3 x 1,0	6.3	negru - maro - albastru	28,8	63
7027012	3 x 1,0	6.3	alb / maro / albastru, cel mai nou design ISO	28,8	63
7027063	4 x 1,0	6.8	alb / negru / roșu / maro	38,4	81
7027034	4 x 1,5	7.5	alb / negru / roșu / maro	57,6	106
7027064	5 x 1,0	7.5	alb / maro / verde / roșu / gri	48	97
7027065	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = verde/maro/roșu/albastru/violet; 2.5 = alb, cel mai nou design ISO	72	133
7027066	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = galben/negru/roșu/albastru/violet; 2.5 = alb	72	133
7027015	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = maro/verde/roșu/gri/violet; 2.5 = alb, cel mai nou design ISO	72	133
7027016	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = maro/galben/roșu/gri/violet; 2.5 = alb, cel mai nou design ISO	72	133
7027007	7 x 0,75	7.6	alb / negru / galben / roșu / verde / maro / albastru	50,4	101
7027067	7 x 1,5	8.9	alb / negru / galben / roșu / verde / maro / albastru	100,8	166
7027068	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10.3	ISO 4141 1.5 = negru/galben/roșu/verde/maro/albastru; 2.5 = alb	110,4	187
7027069	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + gri/violet	139,2	239
7027070	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	alb cu numere negre, 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13; 1.5 = no. 14, 15	244,8	391
7027010	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	391
7027071	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14.4	alb cu numere negre, 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13	216	367

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRVY

Articol nr.	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Diametru exterior [mm]	Culoare	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
7027017	5 x 1,5 + 2 x 2,5	10.3	1,5 = negru/galben/verde/maro/albastru; 2,5 = alb /roșu	120	217
7027004	8 x 1,5 + 5 x 2,5	14.8	1,5 = galben/albastru/verde/maro/rosu/negru/roz/alb-albastru; 2.5 = alb / portocaliu / gri / alb-negru / alb-roșu	235,2	360
7027073	9 x 1,5 + 4 x 2,5	14.8	alb cu numere negre; 1.5 = no. 2, 4 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 1, 3, 9, 13	225,6	352
7027074	4 x 6 + 1 x 1,5	13.7	1,5 = gri; 6.0 = maro / rosu / negru / albastru	244,8	352

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16