

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - Cablu de forță și comandă izolat cu PVC și izolație exterioară din PUR, pentru vehicule utilitare și camioane, 60 V CC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

Informații

Pentru vehiculele comerciale
Pentru transportul de mărfuri periculoase
Rezistent la hidroliză și microbi



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei



Rezistent la UV

Beneficii

Aprobari ADR speciale
Aprobarea ADR permite folosirea lor în autovehicule ce transportă mărfuri periculoase

Domeniul de utilizare

Pentru vehiculele comerciale
Cablaarea echipamentelor electrice în remorci și semi-remorci

Caracteristicile produsului

Rezistent UV
Rezistent la temperaturi scăzute
Rezistent la majoritatea uleiurilor, substanțelor chimice și condițiilor de mediu
Rezistent la hidroliză și microbi

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Normă de referință / aprobări

ISO 4141 și DIN/ISO 6722

Descrierea produsului

Conductor din lițe de cupru

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Izolație interioară specială pe bază de PVC

Izolație exterioară făcută din poliuretan special

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forță și comandă

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor:

ISO 4141-3

Capacitatea perechilor de date:

Referitor la lungimea între conductori, max 50pF/m și între fiecare conductor pentru transfer date și celelalte conductori din cablu, max 100pF/m

Construcția conductorilor:

Lițe fine conform DIN/ISO 6722

Raza minimă de îndoire:

12 x diametrul exterior

Tensiune nominală:

60 V

Tensiunea de test:

5 kV rms pentru minim 5 min.

Gama de temperatură:

Instalare fixă: -40°C ÷ +85°C

Domenii de aplicație, Clasa A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.

Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur

Vă rugăm să specificați tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRY11Y

Articol nr.	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Diametru exterior [mm]	Culoare	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRY11Y					
7027080	2 x 1,0	6	alb - negru	19,2	55
7027081	2 x 1,0	6	alb - maro	19,2	55
7027020	2 x 1,5	6.6	alb - negru	28,8	68
7027021	2 x 1,5	6.6	alb - maro	28,8	68
7027082	3 x 1,0	6.3	negru - maro - albastru	28,8	67
7027022	3 x 1,0	6.3	alb / maro / albastru, cel mai nou design ISO	28,8	67
7027083	4 x 1,0	6.8	alb / negru / roșu / maro	38,4	81
7027084	5 x 1,0	7.5	alb / maro / verde / roșu / gri	48	97
7027085	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = verde/maro/roșu/albastru/violet; 2.5 = alb, cel mai nou design ISO	72	133
7027025	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1.0 = maro/verde/roșu/gri/violet; 2.5 = alb, cel mai nou design ISO	72	133
7027130	7 x 0,75	7.3	alb / negru / galben / roșu / verde / maro / albastru	50,4	101
7027088	7 x 1,5	8.9	alb / negru / galben / roșu / verde / maro / albastru	100,8	166
7027089	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + gri/violet	139,2	239
7027090	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	alb cu numere negre, 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13; 1.5 = no. 14, 15	244,8	391
7027030	10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	395
7027091	10x1,5+3x2,5	14.4	alb cu numere negre, 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13	216	367
7027031	10x1,5+3x2,5	14.4	1,5 = galben/verde/albastru/negru/maro/rosu/gri/roz/alb-negru/alb-albastru; 2.5 = alb / portocaliu / alb-roșu	216	367
7027046	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	0.75 = alb-marou; 1.5 = galben-verde	43,2	85
7027092	2 x 6 + 3 x 1,5 ABS	12.1	DIN 72570 6.0 = roșu/maro; 1.5 = negru/galben/alb	158,4	267
7027093	2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	12.1	DIN 72570 6.0 = roșu/maro; 1.5 = negru/galben/alb; 1.5 = alb-gri/alb-marou	187,2	321

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRY11Y

Articol nr.	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Diametru exterior [mm]	Culoare	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
7027094	2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS	11.9	4.0=roșu/maro; 1.5=negru/galben/alb; 1.5=alb- gri/alb-maro	148,8	257
7027024	18 x 1,5	13.7	alb cu numere negre	259,2	407
7027032	25 x 1,5	16.1	alb cu numere negre	360	560

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16