

H05V-K la lungimi mari în cutie de carton

Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejate

H05V-K, HAR, conductor de alimentare și control, PVC, 300/500 V, pentru cablare, cu întârzierea propagării focului, Clasa 5, cu lițe fine, pentru montare fixă, în cutie mare din carton

Informații

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Eficient

<HAR>



Beneficii

Eficiențiere mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprimați în relief astfel încât o imprimare ulterioară cu jet de cerneală să fie lizibilă

Greutatea comparabil mai mică a cutiilor de carton face manevrarea mai ușoară

Economie de timp la asamblare

Domeniul de utilizare

Ideal pentru confecționiști pentru a atinge timpi de rulare ridicați

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

Cablu tip <HAR> conform cu EN 50525-2-31

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine din cupru

clasă 5 conform IEC 60228

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

H05V-K la lungimi mari în cutie de carton

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor
Construcția conductorilor:	Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire:	Conform cu EN 50565-1 4 x diametre exterioare (Dext) pentru utilizare normală; 2 x Dext pentru îndoire controlată
Tensiune nominală:	U_0/U : 300/500 V
Tensiunea de test:	2000 V
Domeniul de curent:	VDE 0298 Part 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Gama de temperatură:	Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

H05V-K la lungimi mari în cutie de carton

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / cutie	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4510001K	verde/galben	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511065K	maro	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510011K	negru	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511073K	gri	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510021K	albastru	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510021E	albastru	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4511064K	albastru închis	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511060E	albastru închis	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4510161K	albastru ultra-marin	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511070K	portocaliu	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511068K	violet	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511072K	alb	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511071K	roșu	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510921K	Albastru inchis / alb	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510002K	verde/galben	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510122K	verde	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510032K	maro	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510012K	negru	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510062K	gri	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510022K	albastru	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510022E	albastru	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510142K	albastru închis	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4511061E	albastru închis	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510162K	albastru ultra-marin	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510092K	portocaliu	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510072K	violet	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510112K	galben	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510052K	alb	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510042K	roșu	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510042E	roșu	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510082K	roz	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510262K	albastru / alb	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510922K	Albastru inchis / alb	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510003K	verde/galben	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

H05V-K la lungimi mari în cutie de carton

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / cutie	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4510033K	maro	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510013K	negru	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510013E	negru	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510063K	gri	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510023K	albastru	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510023E	albastru	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510143K	albastru închis	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4511062E	albastru închis	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510163K	albastru ultra-marin	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510093K	portocaliu	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510073K	violet	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510113K	galben	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510053K	alb	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510043K	roșu	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510043E	roșu	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510083K	roz	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510263K	albastru / alb	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510923K	Albastru inchis / alb	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

H05V-K la lungimi mari în cutie de carton

