

## H07V-K la lungimi mari în cutie de carton

Conductor armonizat, flexibil pentru instalații fixe și protejate

H07V-K, HAR, conductor Clasa 5 cu lițe subțiri, pentru alimentare și control, cu izolație din PVC cu întârzierea propagării focului, 450/750 V, pentru cablarea dulapurilor electrice, pentru montare fixă, ambalat în cutie mare din carton

### Informații

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Eficient

<HAR>



### Beneficii

Eficiențare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprimați în relief astfel încât o imprimare ulterioară cu jet de cerneală să fie lizibilă

Greutatea comparabil mai mică a cutiilor de carton face manevrarea mai ușoară

Economie de timp la asamblare

### Domeniul de utilizare

Ideal pentru confecționiști pentru a atinge timpi de rulare ridicați

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

### Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

### Normă de referință / aprobări

Cablu tip <HAR> conform cu EN 50525-2-31

Nu este certificat conform codificării EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, două culori ( exceptând combinația verde - galben)

### Descrierea produsului

Conductor din lițe fine din cupru  
clasă 5 conform IEC 60228

Ultima actualizare (18.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## H07V-K la lungimi mari în cutie de carton

Izolația conductorului: bazată pe PVC

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu unic
Construcția conductorilor:	Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire:	Conform cu EN 50565-1 4 x diametre exterioare (Dext) pentru utilizare normală; 2 x Dext pentru îndoire controlată
Tensiune nominală:	$U_0/U$ : 450/750 V
Tensiunea de test:	2500 V AC
Domeniul de curent:	VDE 0298 Part 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Gama de temperatură:	Instalare fixă: $-40^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$

### Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**H07V-K la lungimi mari în cutie de carton**

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm <sup>2</sup> )	Diametru exterior [mm]	m / cutie	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4520001K	verde/galben	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520001E	verde/galben	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520121K	verde	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031K	maro	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031E	maro	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520011K	negru	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520011E	negru	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520061K	gri	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021K	albastru	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021E	albastru	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520141K	albastru închis	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520141E	albastru închis	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520091K	portocaliu	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520071K	violet	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520111K	galben	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520051K	alb	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041K	roșu	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041E	roșu	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520261K	albastru / alb	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520391K	portocaliu/alb	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520461K	alb/roșu	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520002K	verde/galben	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520002E	verde/galben	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520122K	verde	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520032K	maro	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012K	negru	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012E	negru	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520062K	gri	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022K	albastru	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022E	albastru	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520142K	albastru închis	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520092K	portocaliu	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520072K	violet	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520112K	galben	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37

Ultima actualizare (18.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://apromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**H07V-K la lungimi mari în cutie de carton**

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm <sup>2</sup> )	Diametru exterior [mm]	m / cutie	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4520052K	alb	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520042K	roșu	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520922K	Albastru închis / alb	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520312K	galben/roșu	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520402K	roșu/negru	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520003K	verde/galben	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520033K	maro	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013K	negru	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013E	negru	4	3.9 - 4.8	2000	38,4	45
4520063K	gri	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520023K	albastru	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520143K	albastru închis	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520093K	portocaliu	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520073K	violet	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520043K	roșu	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520263K	albastru / alb	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520923K	Albastru închis / alb	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520004K	verde/galben	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520004E	verde/galben	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520034K	maro	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014K	negru	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014E	negru	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520064K	gri	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024K	albastru	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024E	albastru	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520144K	albastru închis	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520094K	portocaliu	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044K	roșu	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044E	roșu	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520264K	albastru / alb	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520924K	Albastru închis / alb	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520071E	-	-	2.8 - 3.4	-	14,4	-

Ultima actualizare (18.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

## H07V-K la lungimi mari în cutie de carton

