

H07V-U

Conductor cu certificare Europeană <HAR>


H07V-U, HAR, conductor izolat cu PVC, 450/750 V, cablarea utilajelor și a dulapurilor de comandă, cu întârzierea propagării focului, clasa 1/solid, pozat fix

Informații

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

<HAR>

Lungimi potrivite pentru modulele de conductori TRONIC



Beneficii

Cablurile cu marcaj <HAR> pot avea și marcaje referitoare la certificări naționale de ex. <VDE><HAR>. Marcajul HAR este important pentru comerțul intra european.

Domeniul de utilizare

Pozat în tuburi, pe / în tencuială, sau în conducte închise

Pentru instalare directă în rack-uri, pozare în conducte și tuburi doar ca și conductor pentru egalizarea potențialului

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

Cablu tip <HAR> conform cu EN 50525-2-31

Nu este certificat conform codificării EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, două culori (exceptând combinația verde - galben)

Descrierea produsului

Conductor plin din cupru neizolat

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Date Tehnice

Ultima actualizare (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

H07V-U

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor
Construcția conductorilor:	Conductor masiv conform VDE 0295 clasa 1/IEC 60228 clasa 1
Raza minimă de îndoire:	Conform cu EN 50565-1 Instalare fixă: 4 x AD
Tensiune nominală:	U ₀ /U: 450/750 V
Tensiunea de test:	2500 V
Domeniul de curent:	VDE 0298 Part 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Gama de temperatură:	Pozare fixă: -40 °C to +80 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

*pentru utilizări convenționale, **pentru îndoiri atente, "DE" = diametru exterior

H07V-U

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / rolă	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4527001	verde/galben	1.5	2.6 - 3.2	100	14,4	19
4527011	negru	1.5	2.6 - 3.2	100	14,4	19
4527021	albastru	1.5	2.6 - 3.2	100	14,4	19
4527031	maro	1.5	2.6 - 3.2	100	14,4	19
4527111	galben	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527121	verde	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527071	violet	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527041	roșu	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527051	alb	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527061	gri	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527091	portocaliu	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527002	verde/galben	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527012	negru	2.5	3.2 - 3.2	100	24	30
4527022	albastru	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527032	maro	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527112	galben	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527122	verde	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527072	violet	2.5	3.2 - 2.6	100	24	30
4527042	roșu	2.5	3.2 - 3.9	100	25	30
4527052	alb	2.5	3.2 - 3.9	100	25	30
4527062	gri	2.5	3.2 - 3.9	100	25	30
4527092	portocaliu	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527003	verde/galben	4.0	3.6 - 4.4	100	40	44
4527033	maro	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527023	albastru	4.0	3.6 - 4.4	100	40	44
4527013	negru	4.0	3.6 - 4.4	100	40	44
4527113	galben	4.0	3.6 - 4.4	100	40	44
4527125	verde	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527073	violet	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527043	roșu	4.0	3.6 - 4.4	100	40	44
4527053	alb	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527063	gri	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527093	portocaliu	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527004	verde/galben	6.0	4.1 - 5.0	100	60	63

H07V-U

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / rolă	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4527014	negru	6.0	4.1 - 5.0	100	58	63
4527024	albastru	6.0	4.1 - 5.0	100	60	63
4527034	maro	6.0	4.1 - 5.0	100	58	63
4527114	galben	6.0	4.1 - 5.0	100	57,6	63
4527126	verde	6.0	4.1 - 5.0	100	57,6	63
4527074	violet	6.0	4.1 - 5.0	100	58	63
4527044	roșu	6.0	4.1 - 5.0	100	60	63
4527054	alb	6.0	4.1 - 5.0	100	57,6	63
4527064	gri	6.0	4.1 - 5.0	100	57,6	63
4527094	portocaliu	6.0	4.1 - 5.0	100	57,6	63
4527001X	verde/galben	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527011X	negru	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527021X	albastru	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527031X	maro	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527061X	gri	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527071X	violet	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527041X	roșu	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527051X	alb	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527002X	verde/galben	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527012X	negru	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527022X	albastru	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527032X	maro	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527072X	violet	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527042X	roșu	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527052X	alb	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527062X	gri	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30

H07V-U