

LiY - izolație realizată din doua culori spiralate

Mănunchi de lițe "hook-up" pentru cablarea dispozitivelor de telecomunicații, cu izolație în două culori


LIY, conductor izolat cu PVC, din lițe foarte fine în toroane torsadate (hook-up) pentru dispozitivele de telecomunicații și componentele electronice, cu întârziere la propagarea flăcării, max. +70°C, izolație spiral bicoloră

Informații

Conductori de control cu izolație PVC

Eficientizarea costului

Cablu PVC dublu colorat, spiralat



Domeniul de utilizare

Mănunchi de lițe hook-up pentru cablarea dispozitivelor de telecomunicații și echipamentelor electronice

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Bobină cu dimensiunile: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

Normă de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Descrierea produsului

Mănunchi din fire de cupru

Izolație conductor: PVC Core insulation: pe bază de PVC, tip YI 2/TI 2 conform cu VDE 0207-4

Etichetat, cu dungi colorate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

Tensiunea de vârf:

900 V (0.25 mm²)

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

LiY - izolație realizată din doua culori spiralate

Construcția conductorilor:	0,25 mm ² : ≥ 14 fire (fiecare a câte 0,15 mm Ø)
Tensiune nominală:	Tensiune de operare < 50 VAC UPP - tensiune vârf la vârf: ≤ 250 V
Tensiunea de test:	2500 V (0.25 mm ²)
Gama de temperatură:	Instalare fixă: -30 °C ÷ +70 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

LIY - izolație realizată din doua culori spiralate

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / bobină	Index Cupru (kg/km)
4502232S	albastru / negru	0.25	1,5	250	2,4
4502262S	albastru / alb	0.25	1,5	250	2,4
4502282S	maro / verde	0.25	1,5	250	2,4
4502292S	maro / alb	0.25	1,5	250	2,4
4502302S	galben - negru	0.25	1,5	250	2,4
4502312S	galben/roșu	0.25	1,5	250	2,4
4502342S	verde/alb	0.25	1,5	250	2,4
4502372S	violet/alb	0.25	1,5	250	2,4
4502392S	portocaliu/alb	0.25	1,5	250	2,4
4502402S	roșu/negru	0.25	1,5	250	2,4
4502432S	alb/negru	0.25	1,5	250	2,4
4502442S	alb/albastru	0.25	1,5	250	2,4
4502462S	alb/roșu	0.25	1,5	250	2,4

LiY - izolație realizată din două culori spiralate

