

X05V-K cu două culori spiralate

X05V-K, conductor de forță și comandă pentru cablare interioară, PVC, 300/500 V, clasa 5, izolație elicoidală în două culori, cu întârzierea propagării focului, ambalat pe bobină

Informații

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Cablu PVC dublu colorat, spiralat



Domeniul de utilizare

Cablajul intern al dispozitivelor
Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat
Sisteme pentru semnale pozate în tuburi pe / în tencuială

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Bobină: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Normă de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-31

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine din cupru
clasă 5 conform IEC 60228
Izolația conductorului: bazată pe PVC
Etichetat, cu dungi colorate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

X05V-K cu două culori spiralate

Construcția conductorilor:	Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire:	4 x Dext pentru utilizare așa cum este definit la H05V-K; 2 x Dext pentru îndoire controlată
Tensiune nominală:	U ₀ /U: 300/500 V
Tensiunea de test:	2000 V
Domeniul de curent:	VDE 0298 Part 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Gama de temperatură:	Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

X05V-K cu două culori spiralate

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / bobină	m / cutie	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4512261S	albastru / alb	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512261K	albastru / alb	0.5	2.1 - 2.5	-	4000	4,8	9
4512921S	Albastru inchis / alb	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512211S	negru/roșu	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512231S	albastru / negru	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512241S	albastru / verde	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512251S	albastru / rosu	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512271S	maro / negru	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512291S	maro / alb	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512311S	galben/roșu	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512371S	violet/alb	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512381S	portocaliu/negru	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512391S	portocaliu/alb	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512401S	roșu/negru	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512421S	roșu/alb	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512441S	alb/albastru	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512461S	alb/roșu	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512341S	verde/alb	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512221S	negru / alb	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512281S	maro / verde	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512301S	galben - negru	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512321S	galben/alb	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512351S	violet/negru	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512431S	alb/negru	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512451S	alb-maro	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512471S	gri-negru	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512262S	albastru / alb	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512922S	Albastru inchis / alb	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512202S	negru/verde	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512212S	negru/roșu	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512232S	albastru / negru	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512242S	albastru / verde	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252S	albastru / rosu	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252K	albastru / rosu	0.75	2.2 - 2.7	-	4000	7,2	12

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

X05V-K cu două culori spiralate

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / bobină	m / cutie	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4512272S	maro / negru	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512292S	maro / alb	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512312S	galben/roșu	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512332S	verde-negru	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512372S	violet/alb	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512382S	portocaliu/negru	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512392S	portocaliu/alb	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512402S	roșu/negru	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512412S	roșu-galben	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512422S	roșu/alb	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512442S	alb/albastru	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512462S	alb/roșu	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512342S	verde/alb	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512222S	negru / alb	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512302S	galben - negru	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512322S	galben/alb	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512352S	violet/negru	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512432S	alb/negru	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512452S	alb-marou	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512472S	gri-negru	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512263S	albastru / alb	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512923S	Albastru inchis / alb	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512203S	negru/verde	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512213S	negru/roșu	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512233S	albastru / negru	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512243S	albastru / verde	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512253S	albastru / rosu	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512273S	maro / negru	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512293S	maro / alb	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512313S	galben/roșu	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512333S	verde-negru	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512363S	violet-galben	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512373S	violet/alb	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512383S	portocaliu/negru	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approxomania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

X05V-K cu două culori spiralate

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / bobină	m / cutie	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4512393S	portocaliu/alb	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393K	portocaliu/alb	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512403S	roșu/negru	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512413S	roșu-galben	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423S	roșu/alb	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423K	roșu/alb	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512443S	alb/albastru	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512463S	alb/roșu	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512343S	verde/alb	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512223S	negru / alb	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512283S	maro / verde	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512303S	galben - negru	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512323S	galben/alb	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512353S	violet/negru	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512433S	alb/negru	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512453S	alb-marou	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512473S	gri-negru	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

X05V-K cu două culori spiralate

