

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

Conectori circulari pentru cabluri Servo și encodere

EPIC® M23 carcasă cu montare pe tablou

Informații

Fabricat în Germania



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana



Rezistență chimică bună



Robust



Interferența semnalelor

Beneficii

Carcasele sunt foarte flexibile - Blocare pentru cabluri cu gamă mare de diametre asamblarea insertului prin față sau prin spate
Protecție permanentă la vibrații

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Servo mecanisme și aplicații servo
Măsurări și control tehnologic

Caracteristicile produsului

Tip de instalare: Ø2,7 mm pentru șuruburi M2,5. Ø3,2 mm pentru șuruburi M3

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Etanșare: FPM
Clasa de protecție:	IP68 (10h/1m)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. C24 (conform cu EN 61984, SELV conform cu DIN VDE 0100-410 trebuie garantat) UL document nr: E249137
Gama de temperatură:	-25°C până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

Articol nr.	Articol	Codarea	Tip de fixare	Bucăți / UA
Tip M23 A1 D3.2, montaj pe tablou/cutie de conexiuni, montaj pe perete				
44420018	M23 A1 D3,2	negru (N)	Ø 3.2 mm (4x)	5
44420017	M23 A1 D3,2	negru (N)	Ø 3.2 mm (4x)	20
44420020	M23 A1 D3,2	roșu (+20°)	Ø 3.2 mm (4x)	5
44420019	M23 A1 D3,2	roșu (+20°)	Ø 3.2 mm (4x)	20
44420016	M23 A1 D3,2	albastru (-20°)	Ø 3.2 mm (4x)	5

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2