
EPIC® POWER LS1.5 A6

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® LS1.5 conector cu montare tablou, pentru contacte mamă, pentru conectarea cu cuplă de cablu

Informații
Contactele trebuie comandate separat
Fabricat în Germania





- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Gamă mare de strângere
- Rezistenţa mecanică
- Preluare optimă a efortului de tracţiune
- Robust
- Interferenţa semnalelor
- Impermeabil

Beneficii
Permite transferul unei puteri mai mari către servo-motoare
Model robust, rezistent la vibraţii
Protecţia EMC, versiunea pentru cabluri cu secţiuni mari

Domeniul de utilizare
Procese tehnologice
Servo mecanisme şi aplicaţii servo

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 A6

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)
Tensiunea nominală (V):	630 V (contacte de 3,6 mm) 250 V (contacte de 2 mm)
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV (contacte de 3.6 mm) 4 kV (contacte de 2 mm)
Curent nominal (A):	70 A (contacte de 3,6 mm) la 25 °C 30 A (contacte de 2 mm) la 25 °C
Grad de poluare:	3
Contacte:	Alamă placată cu aur
Numărul contactelor:	3+PE+2(3.6mm/2mm) 3+PE+4(3.6mm/2mm)
Metoda de fixare:	Pentru sertizare: 0.75 - 10 mm^2 (contacte de 3,6 mm) Pentru sertizare: 0.14 - 4.0 mm^2 (contacte de 2 mm)
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune sau alamă, nichelate Insert: PA, Etanșare: FPM
Clasa de protecție:	IP 67
Cicluri de operare mecanică:	50
Gama de temperatură:	-20 °C până la +125 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1.5 A6

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Configurația pinilor	Bucăţi / UA
Tip LS1.5 A6 pentru contacte mamă				
44429316	EPIC® POWER LS1.5 A6	Ø 4.2 mm (4x)	3+PE+2	1
44429317	EPIC® POWER LS1.5 A6	Ø 4.2 mm (4x)	3+PE+4	1

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16