


## EPIC® POWER LS3 D6

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® LS3 Conector pe cabluri cu contacte mamă

### Informații

Pentru servomotoare de putere mare  
Contactele trebuie comandate separat  
Fabricat în Germania



Robust



Siguranță



Interferența semnalelor



Impermeabil

### Beneficii

Permite transferul unei puteri mai mari către servo-motoare  
Robust, împotriva impactului mecanic  
Protecție EMC

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice  
Servo mecanisme și aplicații servo

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® POWER LS3 D6

Tensiunea nominală (V):	630 V (contacte de 10 mm) 250 V (contacte de 1,6 mm)
Tensiunea nominală de impuls:	6 KV (contacte de 10 mm ) 4 kV (contacte de 1.6 mm )
Curent nominal (A):	150 A (contacte de 10 mm) la 25 °C 12 A (contacte de 1,6 mm) la 25 °C
Grad de poluare:	3
Contacte:	Bronz argintat Alamă placată cu aur
Numărul contactelor:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Metoda de fixare:	Pentru sertizare: 10 - 50 mm <sup>2</sup> (contacte de 10 mm) Conectare prin sertizare 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> (contacte de 1,6 mm)
Material:	Carcasă: aluminiu eloxat Insert: PA Etanșare: FPM
Clasa de protecție:	IP 67
Cicluri de operare mecanică:	50
Gama de temperatură:	-20 °C až la +120 °C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® POWER LS3 D6**

Articol nr.	Descriere articol	Domeniul de prindere min	Domeniul de prindere max	Configurația pinilor	Bucăți / UA
Tip LS3 D6 pentru contacte de tip mamă					
44429344	LS3 D6	17	25	3+PE+2	1
44429345	LS3 D6	25	36	3+PE+2	1
44429346	LS3 D6	17	25	3+PE+4	1
44429347	LS3 D6	25	36	3+PE+4	1

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16