


EPIC® POWER LS3 F6

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® LS3 conector cuplă de cablu cu contacte tată, pentru serii de conectori circulari de mărimea 3

Informații

Pentru servomotoare de putere mare
Contactele trebuie comandate separat
Fabricat în Germania



Robust



Siguranță



Interferența semnalelor



Impermeabil

Beneficii

Permite transferul unei puteri mai mari către servo-motoare
Robust, împotriva impactului mecanic
Protecție EMC

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Servo mecanisme și aplicații servo

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS3 F6

Tensiunea nominală (V):	630 V (contacte de 10 mm) 250 V (contacte de 1,6 mm)
Tensiunea nominală de impuls:	6 KV (contacte de 10 mm) 4 kV (contacte de 1.6 mm)
Curent nominal (A):	150 A (contacte de 10 mm) la 25 °C 12 A (contacte de 1,6 mm) la 25 °C
Grad de poluare:	3
Contacte:	Bronz argintat Alamă placată cu aur
Numărul contactelor:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Metoda de fixare:	Pentru sertizare: 10 - 50 mm ² (contacte de 10 mm) Conectare prin sertizare 0,75 - 1,5 mm ² (contacte de 1,6 mm)
Material:	Carcasă: aluminiu eloxat Insert: PA Etanșare: FPM
Clasa de protecție:	IP 67
Cicluri de operare mecanică:	50
Gama de temperatură:	-20 °C až la +120 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWER LS3 F6

Articol nr.	Descriere articol	Domeniul de prindere min	Domeniul de prindere max	Configurația pinilor	Bucăți / UA
Tip LS3 F6 pentru contacte de tip tată					
44429348	LS3 F6	17	25	3+PE+2	1
44429349	LS3 F6	25	36	3+PE+2	1
44429350	LS3 F6	17	25	3+PE+4	1
44429351	LS3 F6	25	36	3+PE+4	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16