

EPIC® POWER M12T Screw termination

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

Utilizați acest conector M12 compact dacă aveți nevoie de mai multă putere. Se utilizează pentru alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor și a motoarelor mici în aplicații de curent continuu (63 V, 12 A per contact). Codificarea T previne conectarea incorectă cu alți conectori.



Greutate mică



Cerința de spațiu



Impermeabil

Beneficii

Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.

Curent de până la 12 A, cu dimensiuni optimizate pentru a ocupa puțin spațiu, destinat dispozitivelor miniaturizate.

Codificarea mecanică T a conectorului previne conectarea incorectă cu conectorul pereche.

Conexiunea cu șurub ușor de întreținut face posibilă asamblarea fără utilizarea unei unelte speciale și este potrivită pentru conexiunile care trebuie să fie decuplate din nou.

Disponibilă în modele diferite.

Domeniul de utilizare

Pentru aplicații cu diferite tipuri de filete.

Pentru aplicații cu curent continuu în zona de tensiune joasă.

Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V):

63 V

Tensiunea nominală de impuls:

1.5 kV

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12T Screw termination

Curent nominal (A):	12 A
Grad de poluare:	3
Numărul contactelor:	4
Metoda de fixare:	Terminăție cu șurub: 0.5 - 2.5 mm ²
Clasa de protecție:	IP 67
Cicluri de operare mecanică:	100
Gama de temperatură:	-25°C ... +85°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWER M12T Screw termination

Articol nr.	Versiune	Versiune	Contacte incluse	Domeniul de prindere min	Domeniul de prindere max	Suprafață	Tip de fixare	Configurația pinilor
381166347	fișă	mamă	4	8	12	Au	M12	4
381166346	priză	tată	4	8	12	Au	M12	4

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12T Screw termination