

EPIC® POWERLOCK A1 S

Conector monopolar pentru distribuție mobilă, motoare și generatoare

EPIC® POWERLOCK Carcasă cu montare pe tablou pentru contacte drenă de 400 A cu conectare prin șurub, pentru secțiuni de până la 120 mm²

Informații

Made in Europe



Gamă mare de strângere



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Impermeabil

Beneficii

Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu

Conectori în culori armonizate, conform standardelor europene

Fiecare culoare reprezintă un cod diferit pentru a preveni conectarea greșită

Domeniul de utilizare

Pentru centrale de energie din surse regenerabile precum energia eoliană

Pentru conectarea surselor de alimentare fixe sau mobile

Pentru conectarea motoarelor, transformatoarelor și a generatoarelor

Tehnologie pentru sunet & lumină

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 S

Caracteristicile produsului

Montare pe tablou, intrare dreapta ,cu garnitură plata inclusă

Contact cu fixare prin pin de retenție, fiecare pin se poate utiliza o singură dată

Carcasă fără contacte acestea se comandă separat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	1000 V
Tensiunea nominală de impuls:	8 kV
Curent nominal (A):	Contact cu șurub, maxim 400 A
Grad de poluare:	3
Contacte:	Terminație cu șurub: alamă argintată
Numărul contactelor:	1
Metoda de fixare:	Conexiune cu șurub: 50 - 120 mm ²
Material:	Carcasă: PBT Pin de blocare a contactului
Clasa de protecție:	IP 67 (maximum, dependent de tipul de presetupă folosit) IP 20 (neconectat)
Cicluri de operare mecanică:	500
Testat VDE:	VDE nr. înregistrare D42
Gama de temperatură:	-25°C până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWERLOCK A1 S

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Configurația pinilor	Bucăți / UA
44420272	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø 5.5 mm (4x)	PE, verde	1
44420273	POWERLOCK A1 N/BL	Ø 5.5 mm (4x)	N, Albastru	1
44420274	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø 5.5 mm (4x)	L1, maro	1
44420275	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø 5.5 mm (4x)	L2, negru	1
44420276	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø 5.5 mm (4x)	L3, gri	1
Pentru aplicații de curent continuu, în combinație cu L2/negru				
44420320	POWERLOCK A1 L1/RD	Ø 5.5 mm (4x)	L1, roșu	1

EPIC® POWERLOCK A1 S