

EPIC® POWERLOCK F6 S

Conector monopolar pentru distribuție mobilă, motoare și generatoare

EPIC® POWERLOCK Carcasă pentru cuplă de cablu pentru contact drenă de 400 A cu conectare prin șurub, pentru secțiuni de până la 120 mm²

Informații

Conector pentru conductori de forță neecranați



Impermeabil



Siguranță



Robust



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Gamă mare de strângere

Beneficii

Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu

Conectori în culori armonizate, conform standardelor europene

Fiecare culoare reprezintă un cod diferit pentru a preveni conectarea greșită

Domeniul de utilizare

Pentru centrale de energie din surse regenerabile precum energia eoliană

Pentru conectarea surselor de alimentare fixe sau mobile

Pentru conectarea motoarelor, transformatoarelor și a generatoarelor

Tehnologie Sunet și Lumină

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK F6 S

Caracteristicile produsului

Conector drept cu filet M40

Se comandă SKINTOP® ST-M 40 sau STR-M 40 separat

Contact cu fixare prin pin de retenție, fiecare pin se poate utiliza o singură dată

Carcasă fără contacte acestea se comandă separat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Tensiunea nominală (V):	1000 V
Tensiunea nominală de impuls:	8 kV
Curent nominal (A):	Contact cu șurub, maxim 400 A
Grad de poluare:	3
Contacte:	Terminație cu șurub: alamă argintată
Numărul contactelor:	1
Metoda de fixare:	Conexiune cu șurub: 50 - 120 mm ²
Material:	Carcasă: PBT Pin de blocare a contactului
Clasa de protecție:	IP 67 (maximum, dependent de tipul de presetupă folosit) IP 20 (neconectat)
Cicluri de operare mecanică:	500
Testat VDE:	VDE nr. înregistrare D42
Gama de temperatură:	-25°C până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWERLOCK F6 S

Articol nr.	Descriere articol	M	Configurația pinilor
Conectori de cuplare F6, drenă			
44420262	POWERLOCK F6 PE/verde	40	PE, verde
44420263	POWERLOCK F6 N/albastru	40	N, Albastru
44420264	POWERLOCK F6 L1/maro	40	L1, maro
44420265	POWERLOCK F6 L2/negru	40	L2, negru
44420266	POWERLOCK F6 L3/gri	40	L3, gri
Pentru aplicații de curent continuu, în combinație cu L2/negru			
44420301	POWERLOCK F6 L1/roșu	40	L1, roșu

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK F6 S

