

EPIC® POWERLOCK Contacte cu șurub

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWERLOCK Contacte cu șurub de 400 A, de la 50 mm² până la 120 mm²

Informații

Contact cu șurub, maxim 400 A

Nu conectați cu tipul sertizabil (660 A)

Made in Europe



Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWERLOCK Contacte cu șurub

Articol nr.	Denumire articol	Versiune	pentru tipul	UA (buc/set)
44420241	POWERLOCK SP M12	Contactul de drenă , pentru papuci de cablu, filet M12	pentru tip A1	1
Sursă - pentru forma constructivă A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	Contact pe lamelă, filet M12 pentru cablu cu papuc	pentru tip A6	1
44420232	POWERLOCK SS 120	120 mm ²	pentru tip F6	1
Sursă - pentru forma constructivă D6 S				
44420237	POWERLOCK QS 120	120 mm ²	pentru tip D6	1

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK Contacte cu șurub