

EPIC® POWERLOCK A6 C

Conector monopolar pentru distribuție mobilă, motoare și generatoare

EPIC® POWERLOCK Carcasă cu montare pe tablou pentru contacte sursă de 660 A cu conectare prin sertizare pentru secțiuni de până la 240 mm²

Informații

Conector pentru conductori de forță neecranați



Impermeabil



Siguranță



Robust



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Gamă mare de strângere

Beneficii

Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu

Conectori în culori armonizate, conform standardelor europene

Fiecare culoare reprezintă un cod diferit pentru a preveni conectarea greșită

Domeniul de utilizare

Pentru centrale de energie din surse regenerabile precum energia eoliană

Pentru conectarea surselor de alimentare fixe sau mobile

Pentru conectarea motoarelor, transformatoarelor și a generatoarelor

Tehnologie Sunet și Lumină

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A6 C

Caracteristicile produsului

Montare pe tablou, intrare dreapta ,cu garnitură plata inclusă

Contact cu fixare prin pin de retenție, fiecare pin se poate utiliza o singură dată

Carcasă fără contacte acestea se comandă separat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Tensiunea nominală (V):	1000 V
Tensiunea nominală de impuls:	8 kV
Curent nominal (A):	Curent max.acceptat la sertizare 660 A
Grad de poluare:	3
Contacte:	Pin sertizabil: cupru argintat
Numărul contactelor:	1
Metoda de fixare:	Pin sertizabil: 35 - 240 mm ²
Material:	Carcasă: PBT Pin de blocare a contactului
Clasa de protecție:	IP 67 (maximum, dependent de tipul de presetupă folosit) IP 20 (neconectat)
Cicluri de operare mecanică:	500
Testat VDE:	VDE nr. înregistrare D42
Gama de temperatură:	-25°C până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWERLOCK A6 C

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Configurația pinilor
44420226	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø 5.5 mm (4x)	PE, verde
44420227	POWERLOCK A6 N/BL	Ø 5.5 mm (4x)	N, Albastru
44420228	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø 5.5 mm (4x)	L1, maro
44420229	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø 5.5 mm (4x)	L2, negru
44420230	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø 5.5 mm (4x)	L3, gri
Pentru aplicații de curent continuu, în combinație cu L2/negru			
44420317	POWERLOCK A6 L1/RD	Ø 5.5 mm (4x)	L1, roșu

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A6 C